

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие мембран требованиям безопасности, при условии их установки в мембранные баки ТМ Wester и соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок — 1 год со дня продажи.
2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил монтажа и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Название и адрес торгующей организации

М.П.

Производитель:
«Oldrati Guarnizioni Industriali S.p.A»,
Via Quarenghi 2-24060 Villongo (BG)
Italy (Италия)

OLDRATI

Мембраны для мембранных баков



Инструкция по монтажу, эксплуатации и паспорт изделия

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Мембрана является основным элементом, влияющим на работоспособность и надежность мембранных баков. Мембрана предназначена для установки в мембранные баки ТМ Wester для разделения мембранного бака на две полости — водяную и воздушную. При больших объемах баков (обычно более 80 л) в верхней части мембраны расположено отверстие (проходная мембрана) для стравливания воздуха при первом пуске и периодического обслуживания системы.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Мембраны изготовлены из материала EPDM — этилен-пропилен-диен-мономер. Данный материал эластичен, мембрана выдерживает до 100 тыс. циклов динамического нагружения. Цвет мембраны — черный.

| Модель | Габариты, мм | | Тип |
|---|--------------|-------------|--------------|
| | Длина, мм | Диаметр, мм | |
| 999ME001 Мембрана для баков 8,12 л. с горловиной диаметром 51,5 мм | 200 | 116 | не проходная |
| 999ME016 Мембрана для баков 18,24 л. с горловиной диаметром 51,5 мм | 262 | 114 | не проходная |
| 999ME070 Мембрана для баков 24 л. с горловиной диаметром 89 мм | 230 | 220 | не проходная |
| 999ME055 Мембрана для баков 35, 50 л. с горловиной диаметром 89 мм | 530 | 225 | не проходная |
| 999ME050 Мембрана для баков 80 л. с горловиной диаметром 89 мм | 580 | 250 | не проходная |
| 999ME090 Мембрана для баков 100 л. с горловиной диаметром 89 мм | 580 | 250 | не проходная |
| 999ME089 Мембрана (проходная) для баков 100 л. с горловиной 89 мм | 730 | 270 | проходная |
| 999ME201 Мембрана (проходная) для баков 150 л. с горловиной 89 мм | 850 | 300 | проходная |
| 999ME200 Мембрана для баков 150 л. с горловиной диаметром 89 мм | 850 | 300 | не проходная |
| 999ME120 Мембрана (проходная) для баков 200 л. с горловиной 159 мм | 900 | 300 | проходная |
| 999ME700 Мембрана (проходная) для баков 300л с горловиной 159мм | 1200 | 500 | проходная |

| Модель | Габариты, мм | | Тип |
|--|--------------|-------------|-----------|
| | Длина, мм | Диаметр, мм | |
| 999ME750 Мембрана (проходная) для баков 500 л. с горловиной 159 мм | 1500 | 550 | проходная |
| 999ME602 Мембрана (проходная) для баков 3000 л. | 2560 | 780 | проходная |

3. МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Все испытательные и ремонтные работы должны производиться только специалистами авторизированных служб, имеющими соответствующую подготовку и инструменты.

Для замены мембраны:

1. Отключить мембранный бак от системы водоснабжения или отопления;
2. Слить воду/теплоноситель из мембранного бака;
3. Сбросить давление воздуха до атмосферного;
4. Открутить болты на контрфланце и снять контрфланец (только для проходных мембран — дополнительно ослабить держатель мембраны, расположенный с противоположной стороны бака от контрфланца);
5. Извлечь мембрану;
6. Установить новую мембрану внутрь металлического корпуса бака (только для проходных мембран — затянуть держатель мембран);
7. Расправить горловину мембраны на фланце бака;
8. Установить контрфланец, закрутить и затянуть болты на контрфланце;
9. Накачать воздух через ниппель в воздушную полость в соответствии с характеристиками бака.

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Рабочая температура от -10 °С до +100 °С.

Рабочая среда: вода, водный раствор гликоля с концентрацией до 50%.

И химическую стойкость материала бака и комплектующих в соответствии с таблицей совместимости.